



Omschakelbare opsteekratel, Aandrijfvierkant: 1/4inch



Bestelgegevens

Bestelnummer	657322 1/4
GTIN	4580135821665
Artikelklasse	66F

Omschrijving

Uitvoering:

Omschakelbare opsteekratel met 48 tanden en nadraaihoek van 7,5°.

Gebruik:

Legenda voor tekening en formule:

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

T.b.v.:

Momentsleutel: Nr. 657320 gr. 2 en 5

Technische beschrijving

Aandrijfvierkant	1/4 inch
Aantal tanden	48

Hoogte h	8 mm
Steekmaat S	25 mm
Insteekschacht	Ø 6 mm
Serie	QH
Breedte b	15 mm
Omschakelbare ratel	ja
Ratel met uitwerper	nee
Producttype	Ratel