

**Momentsleutel zonder schaal, Maximaal draaimoment: 5Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657320 5
GTIN	4580135821658
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Met gekartelde metalen greep. Gereedschap-snelwisselsysteem met pen (Ø 6 mm).

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap

l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel

L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat

l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap

L = totale lengte van het gereedschap

T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld

T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

Geschikt instelgereedschap nr. 657325.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789. Geschikt opsteekgereedschap nr. 657322 en nr. 657323.

Technische beschrijving

Norm	DIN EN ISO 6789
Meetmethode	Draaimoment
Totale lengte L	133 mm
Gegevens rapporteerbaar	nee
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [I ₃]	114 mm
Serie	CSP
Draaimomentbereik	1 - 5 Nm
Opname voor opzetstuk	Ø 6 mm
Gewicht	60 g
Draaimomentbereik	8,8 - 44,2 lbf·in
maximaal draaimoment	5 Nm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [I ₂]	25 mm
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (penschacht)
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Feedback	ontkoppeld
Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Hefboomlengte zonder opzetstuk [I ₁]	89 mm
Meettechniek	Mechanisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Aflezings omschakelbaar	Nm
Knikfunctie	nee

Slipperfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

InstellingMomentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
Kalibratie en instellingMomentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
DaKKS-kalibratie en instellingMomentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000