

**Momentsleutel zonder schaal, Maximaal draaimoment: 2Nm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	657320 2
GTIN	4580135821641
Artikelklasse	66F

Omschrijving**Uitvoering:**

Eenarmige momentsleutels zonder instelschaal. Instellen van de sleutel met een momentsleuteltester. Met gekartelde metalen greep. Gereedschap-snelwisselsysteem met pen (Ø 6 mm).

Functie:

Als tijdens het gebruik van de sleutel de ingestelde waarde wordt bereikt, ontkoppelt de sleutel met een 'dubbel signaal' (hoorbaar en voelbaar) en is meteen daarna weer gereed voor gebruik.

Toepassing:

Voor het gecontroleerd aanhalen van bouten etc. met een vooraf ingesteld draaimoment, bij seriewerk.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Gebruik:**Legenda voor tekening en formule:**

- L_1 = hefboomlengte zonder insteekgereedschap
- l_2 = afgestelde steekmaat op de momentsleutel
- L_3 = hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat
- l_4 = steekmaat van het insteekgereedschap
- L = totale lengte van het gereedschap
- T_1 = draaimoment dat moet worden ingesteld
- T_2 = voorgeschreven draaimoment

Opmerking:

Geschikt instelgereedschap nr. 657325.

De gegarandeerde meetnauwkeurigheid van het draaimoment is pas aanwezig vanaf het gekalibreerde draaimomentbereik volgens DIN EN ISO 6789. Geschikt opsteekgereedschap nr. 657322 en nr. 657323.

Technische beschrijving

Meetnauwkeurigheid draaimoment	±3 %
Draaimomentbereik	3,5 - 17,7 lbf·in
Gegevens rapporteerbaar	nee
Aflezingsomschakelbaar	Nm
Activeringsprincipe	met kleinere vrije slag, mechanisch
Aanduiding ont koppeling	haptisch
Aanduiding ont koppeling	akoestisch
Aanhaalrichting	Rechtsom aanhalen
Aansluitingsvorm	voor opsteekgereedschap (penschacht)
Hefboomlengte inclusief fabriekskalibratiesteekmaat [L ₃]	114 mm
Meetmethode	Draaimoment
maximaal draaimoment	2 Nm
Kalibratie	O6
Kalibratie	O7
Opname voor opzetstuk	Ø 6 mm
Serie	CSP
Gewicht	60 g
Verstelbaarheid activeringswaarde	verstelbaar
Instelling van de activeringswaarde	zonder instelschaal (tester nodig)
Draaimomentbereik	0,4 - 2 Nm
Norm	DIN EN ISO 6789
Feedback	ontkoppellend
Afgestelde steekmaat op de momentsleutel [L ₂]	25 mm
Meettechniek	Mechanisch
Totale lengte L	133 mm
Hefboomlengte zonder opzetstuk [L ₁]	89 mm
Knikfunctie	nee

Slipperfunctie	nee
Sleepwijzer	nee
Producttype	Momentsleutel

Dienstverlening

InstellingMomentsleutel zonder schaal Type SET	020080 SET
Kalibratie en instellingMomentsleutel zonder schaal Maximaal draaimoment 400 Nm	020090 400
DaKKS-kalibratie en instellingMomentsleutel zonder schaal maximaal draaimoment 1000 Nm	020190 1000