

**Garant****GARANT Softcut® HSI, Weldonschacht, Ø D / Aantal snijkanten Z: 20/2mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214902 20/2
GTIN	4045197674197
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Slijtvast, warmtebehandeld staal met corrosiewerende coating. Nauwkeurige wisselplatenbedding door afgestemd aanhaalmoment. Wijde en smalle tandsteek voor individuele freesstrategie.

**Toepassing:**

Met name voor machines met gering aandrijfvermogen en voor de bewerking in grotere dieptes bij geringe invoerdiameters.

**Opmerking:**

**Voor exacte 90°-hoeken  $a_p = 6$  mm kiezen.**

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 2,2** met steel nr. **674252 maat 8IP** gebruiken.

**Technische beschrijving**

Wisselplaatschroevenset	219863 (8IP; 2,2 Nm)
Afkoppellengte $L_1$	35 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	20 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	85 mm
Snijkant-Ø $D_c$	20 mm
geschikte wisselplaat	SO.. 0836..

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	6 mm
Aantal snijkanten Z	2
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 8IP	674252 8IP
Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 2,2 Nm	211750 2,2
Wisselplaatschroevenset10-delig	219863