


Garant**Hydrohouder BASIC slank, vorm AD, BT 30 kort, Span-Ø D1: 20mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	303820 20
GTIN	4067263239710
Artikelklasse	31A

Omschrijving**Uitvoering:**

- Rondloop $\leq 3 \mu\text{m}$.
- Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling mogelijk, verstelafstand 10 mm.
- Flexibel dankzij gebruik van reduceerhulzen.
- Koelvloeistofdruk tot 80 bar.

Toepassing:

Voor boren, ruimen en nafrezen.

Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308760 – 308806, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

Technische beschrijving

Buiten-Ø D	44,5 mm
Afkoppellengte A-maat	90 mm
Span-Ø D ₁	20 mm
Ø D ₂	42 mm
a	1 mm
Opname	BT 30 kort
Norm	DIN 6359
Opnamenorm	JIS B6339

Opnamenorm	ISO 7388-2
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja, met max. 80 bar
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min ⁻¹
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 μm
Verspaningsstrategie	HSC
Uitvoering	BT-DC