



Accu-kernboormachine, Type: 71700361



Bestelgegevens

Bestelnummer	076525 71700361
GTIN	4014586898285
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Kleine, krachtige universele magneet-kernboormachine met accu, 1 stand en borstelloze EC-motor. Maximale functionaliteit voor mobiel werk op de bouwplaats.

- **Voor maximale prestaties wordt een AMPShare ProCORE-accu van 18 V aanbevolen.**
- **Rechts-/linksom draaien.**
- **Extra smalle permanente magneet met voormagnetisering.**
- **Flexibiliteit bij alle mobiele boorwerkzaamheden, zoals kern-, spiraal-, draadtappen, verzinken en ruimen.**
- **Eenvoudig en verwisselbaar bedieningsconcept in het gezichtsveld van de gebruiker.**

Levering:

AKBU 35 PMQ Select **zonder accu, incl.** koelmiddelpomp, sjoband, spaanhaak, centreerstift, aanraakbeveiliging, uitdrijfwig, transportkoffer.

Opmerking:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856 – 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – 073867.

Technische beschrijving

Breedte magneetvoet	70 mm
---------------------	-------

Maximaal toerental	130 - 520 min ⁻¹
Gewicht	12,2 kg
Maximale ruim-Ø	18 mm
Accutype	Lithium-ion
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Werkslag	135 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	18 mm
Gereedschapsopname vorm	QuickIN / MK2
Lengte magneetvoet	195 mm
Boordiepte	Kernboor in staal maximaal 50 mm
Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	AKBU 35 PMQ AS
Energievoorziening	Netvoeding
Hoogte	450 mm
Maximale verzink-Ø	30 mm
Aantal inbegrepen accu's	0
Maximale tap-Ø in staal	M14
Verpakking	Transportkoffer
Producent-ID	71700361
Producttype	Boormachine, BE 75-16