



Kernboormachine compact72732361



Bestelgegevens

Bestelnummer	076527 72732361
GTIN	4014586897356
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Extreem kleine en lichte compacte magneet-kernboormachine met 1 stand, zeer geringe afmetingen voor gebruik op krappe werkplekken en de bouwplaats.

- **Vast staande boormotor voor gebruik op krappe werkplekken.**
- **Ruimtebesparende, vanaf beide zijden bruikbare ratelbediening.**
- **Optimaal zicht op het boorgebied.**
- **Unieke spindelhuksaanvoer voor snijdieptes tot 35 mm.**

Levering:

Inclusief 1x ratel 1/2 inch, dopsleutelverlenging 1/2 inch, koelmiddelpomp, sjoband, spaanhaak, centreerstift, aanraakbeveiliging, extra handgreep, binnenzeskantsleutel 5 mm, binnenzeskantsleutel met T-greep 5 mm, koffer.

Technische beschrijving

Maximale tap-Ø in staal	M12 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	8,5 kg
Lengte magneetvoet	175 mm
Maximale spiraalboor-Ø in staal	16 mm

Gereedschapsopname vorm	Weldon
Wattage	1200 W
Gereedschapsopname afmeting	19 mm (3/4 inch)
Breedte magneetvoet	80 mm
Maximale verzink-Ø	32 mm
Maximale kernboor-Ø in staal	36 mm
Fabrikantnummer	KBC 36 MAGFORCE
Maximaal toerental	130 - 520 min ⁻¹
Werkslag	46 mm
Hoogte	169 mm
Verpakking	Transportkoffer
Producttype	Kernboormachine