



Haakse slijper op accu, Type: 71220161



Bestelgegevens

Bestelnummer	077107 71220161
GTIN	4014586898155
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Stofbestendige en krachtige 18V AMPShare accu-haakse slijper voor effectieve doorslijp-, slijp- en afbraamwerkzaamheden bij montagewerk. Dubbele productiviteit - tot 50% meer doorslijpen t.o.v. het eerdere systeem dankzij de perfecte combinatie van een high-performance-machine en het krachtige ProCORE-accusysteem. Duurzaam en robuust dankzij een volledig gesloten motorbehuizing. Dit beschermt de motor tegen agressieve keramische en minerale stoffen. Innovatieve koelribben zorgen voor optimale koeling, inclusief temperatuurbewaking.

· **Elektronische toerentalkeuze.**

Levering:

Zonder accu, zonder lader. Inclusief beschermkap, snelspanmoer, antivibratiehandvat, sleutel, L-BOXX.

Opmerking:

Bijbehorende starterset vindt u onder nr. 073863 – 073867.

Technische beschrijving

Toerentalbereik	2500 - 8500 min ⁻¹
Maximale doorslijpdiepte	25 mm
Maximale schijf-Ø	115 mm

Accuspanning	18 V
Fabrikantnummer	CCG 18-115-10AS
Herstartblokkering	ja
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Accutype	Lithium-ion
Gewicht	2,7 kg
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	5 m/s ²
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Producttype	Haakse slijper