



## Compacte haakse slijpers, Type: 72226760



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077111 72226760
GTIN	4014586895802
Artikelklasse	03F

### Omschrijving

#### Uitvoering:

**FEIN – compacte haakse slijper Ø 125 mm.**

- **Robuuste, krachtige motor voor dagelijks gebruik.**
- **Optimale gebruikersbescherming door terugslagbewaking, herstartbeveiliging en antivibratiehandvat.**
- **Hoge overbelastingcapaciteit dankzij directe motorkoeling, tandwielkop draaibaar in stappen van 90° (optimale schakelaarpositie afhankelijk van toepassing).**
- **Snel zonder gereedschap wisselen van de slijpmiddelen dankzij snelspanmoer.**

Stofbestendige, krachtige, onderhoudsarme en duurzame compacte haakse slijper met **borstelloze FEIN PowerDrive-motor.**

Uitgebreide gebruikersbescherming door:

- **Zachte aanloop**
- **Herstartbeveiliging**
- **Blokkeerbewaking**
- **Elektronische overbelastingsbeveiliging**
- **Toerentalkeuze**
- **Terugslagbewaking, antivibratiehandvat en rem**

#### Levering:

Handgreep, beschermkap, spanmoer, sleutel.

### Technische beschrijving

Herstartblokkering	ja
Fabrikantnummer	CG 15-125 BL
Gewicht	2,2 kg
Bijzonderheid	Brushless-motor
Maximaal toerental	3500 - 9000 min <sup>-1</sup>
Maximale schijf-Ø	125 mm
Maximale doorslijpdiepte	35 mm
Wattage	1500 W
Producttype	Haakse slijper