

Garant GRIDLINE

**KASTONDERBOUW, Voor plaatafmeting lengte×breedte: 1000X630mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	431060 1000X630
GTIN	4067263264910
Artikelklasse	41C

**Omschrijving****Uitvoering:**

Robuuste gelaste constructie inclusief lagerset. Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden gecompenseerd door hoogteverstelschroeven.

**Onderzetkast**, plaatstalen behuizing, afhankelijk van de afmetingen met vleugel deur (inclusief legbord) en / of lades, inclusief GARANT-sluitsysteem. Kleur romp RAL7035 lichtgrijs, fronten RAL 7016 antraciet.

**Plaatsing:**

Nuttige hoogte deur: 345 mm

Aantal aflegborden: 1

Aantal behuizingen met deur: 1

Aantal behuizingen met lades: 0

**Opmerking:**

Voor trillingsisolerende opstelelementen a.u.b. 4x nr. 086002 gr. 850 bestellen.

**Technische beschrijving**

Hoogte onderbouw incl. lagerset	770 mm
Belastbaarheid, verdeeld	1000 kg
Onderbouw breedte	856 mm

Nuttige hoogte deur	345 mm
Onderbouw diepte	600 mm
Onderbouw hoogte	710 mm
Aantal aflegborden	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Nivellering	25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9x9
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Onderbouw