



Rechte slijper op accu, Type: 71230561



Bestelgegevens

Bestelnummer	077259 71230561
GTIN	4014586897165
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

- **Stofbestendige en krachtige rechte slijper met accu.**
- **Onderhoudsvrije, borstelloze EC-motor met innovatieve koelribben voor optimale warmteafvoer inclusief temperatuurbewaking.**
- **Ideaal voor elke toepassing. Optimale toerentallen, afgestemd op vele slijpmiddelen en materialen door traploze, elektronische toerentalkeuze.**

Lange spindelhal. Met de lange, slanke hals kan diep in werkstukken worden gedoken (bijv. om de binnenzijde van buizen te slijpen).

Levering:

Inclusief spantang \varnothing 6 mm, resp. 1x steeksleutel SW13 en SW17, transportkoffer. **Zonder accu en lader.**

Opmerking:

Rechte slijpers zijn toegestaan voor het gebruik van stiftrezen tot een \varnothing van 12 mm.
Geschikte accu's vindt u onder nr. 073856 – 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – 073867.

Technische beschrijving

Maximale vibratie volgens EN	< 2,5 m/s ²
Aantal inbegrepen accu's	0
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Elektronische toerentalkeuze	ja

Fabrikantnummer	AGSZ 18-280 LBL AS
maximale spantang-Ø	8 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Gewicht	1,6 kg
Accuspanning	18 V
Toerentalbereik	9000 - 28000 min ⁻¹
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Rechte slijper