

**Accusleuf- / plaatschaar, Type: 71300661****Bestelgegevens**

Bestelnummer	078103 71300661
GTIN	4014586898605
Artikelklasse	03F

Omschrijving**Uitvoering:**

Accuplaatschaar voor mobiel gebruik.

Plaatschaar.

- **Goed geschikt voor het snijden van bochten met slechts weinig vervorming van het plaatstaal.**
- **Comfortabel en snel bij het kanten en knippen.**
- **Voor plaatstaal tot 800 N/mm² en roestvrijstaalsoorten.**
- **Viervoudig kantelmes: gladde en braamvrije snede en lage gebruikskosten.**

Levering:

Inclusief L-BOXX **zonder** accu en **zonder** lader.

Opmerking:

Geschikte accu's vindt u onder nr. 073851 – nr. 073858 resp. starterset onder nr. 073863 – nr. 073867. Laders onder nr. 073866.

Technische beschrijving

Maximale materiaaldikte staal 400 N/mm ²	1,6 mm
Gewicht	2 kg

Radius kleinst mogelijke curve	15 mm
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	Bosch 18 V
Accutype	Lithium-ion
Aantal inbegrepen accu's	0
Energievoorziening	Netvoeding
Maximale vibratie volgens EN	$<2,5 \text{ m/s}^2$
Accuspanning	18 V
Zaagsnelheid	5 - 8 m/min
Aantal pendelbewegingen	4000 min^{-1}
Fabrikantnummer	ABLS 18 1.6 E AS
Snedebreedte	0 mm
Maximale materiaaldikte staal 800 N/mm^2	1 mm
Producttype	Plaatschaar