

Garant GRIDLINE

KASTONDERBOUW, Voor plaatafmeting lengte×breedte: 2000X1000mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	431060 2000X1000
GTIN	4067263264941
Artikelklasse	41C

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste gelaste constructie inclusief lagerset. Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden gecompenseerd door hoogteverstelschroeven.

Onderzetkast, plaatstalen behuizing, afhankelijk van de afmetingen met vleugel deur (inclusief legbord) en / of lades, inclusief GARANT-sluitsysteem. Kleur romp RAL7035 lichtgrijs, fronten RAL 7016 antraciet.

Plaatsing:

Lades met fronthoogte (midden): 50; 75; 75; 100; 125 mm

Nuttige hoogte deur: 425 mm

Aantal aflegborden: 2

Aantal behuizingen met deur: 2

Aantal behuizingen met lades: 1

Opmerking:

Voor trillingsisolerende opstelelementen a.u.b. 4× nr. 086002 gr. 850 bestellen.

Technische beschrijving

Hoogte onderbouw incl. lagerset	770 mm
Belastbaarheid, verdeeld	2000 kg
Onderbouw diepte	800 mm
Lades nuttige diepte	500 mm
Nuttige hoogte deur	425 mm

Onderbouw hoogte	710 mm
Onderbouw breedte	1506 mm
Lades nuttige breedte	500 mm
Lades nuttige diepte in G	20 mm
Lades nuttige breedte in G	20 mm
Aantal aflegborden	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Nivellering	25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Onderbouw