

## Garant

### Hydrodehnhouder slank Master Chuck, vorm AD, BT 30 A = 85, Span-ØD1: 8mm



## Bestelgegevens

Bestelnummer	303435 8
GTIN	4067263265191
Artikelklasse	31A

## Omschrijving

### Uitvoering:

- Slank ontwerp (4,5° contour, 1 tot 1 krimpcontour volgens DIN 69882-8).
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
- Temperatuurbestendig tot 120 °C gedurende 4 uur.
- Tot 10× meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
- Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef – eenvoudig te hanteren.
- Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem – betrouwbare, duurzame premium-rondloop.

### Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij.

Waar een **gereduceerde storende contour** vereist is.

Voor boren, ruimen en frezen.

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

### Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

### Accessoires:

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308802, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

## Technische beschrijving

Ø D <sub>2</sub>	21 mm
------------------	-------

Verstelafstand V	10 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	8 mm
Buiten-Ø D	27 mm
Afkoppellengte A-maat	85 mm
Opname	BT 30 A = 85
Opnamenorm	ISO 7388-2
Opnamenorm	JIS B6339
Vorm	AD
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder