

Garant**Hydrodehnhouder Master Chuck Master Chuck, HSK-A 100 kort, Span-ØD1: 10mm****Bestelgegevens**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestelnummer | 307504 10 |
| GTIN | 4067263265405 |
| Artikelklasse | 31A |

Omschrijving**Uitvoering:**

- slank ontwerp (4,5° - contour, identiek aan krimpcoutour volgens DIN 69882-8)
- Met RFID/Balluff-chip-boring.
- Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.
- Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.
- Temperatuurbestendig tot wel 120 °C gedurende 4 uur.
- Tot 10× meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.
- Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef – eenvoudig te hanteren.
- Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem – betrouwbare en duurzame premium-rondloop.

Voordeel:**Dezelfde eigenschappen als een krimphouder:**

- Nauwkeurigheid
- Extreem slank, identieke storende contour

Voordelen ten opzichte van krimphouder:

- betere demping
- eenvoudiger in het gebruik
- Flexibiliteit (door reduceerhulzen)
- Geen krimpparaat nodig (kosten, energieverbruik)

Toepassing:

Met name in de gereedschaps- en matrijzenmakerij en als een verminderde storende contour vereist is.

Voor boren, ruimen en frezen.

Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

Levering:

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

Accessoires:

Koelvloeistofleiding nr. 309880, dopsleutel nr. 309890, reduceerhulzen nr. 302140; 302135 302145 302147 resp. gr. 12 en nr. 302150; 302155; 302160; 302165 resp. gr. 20.

Technische beschrijving

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Verstelafstand V | 10 mm |
| Ø D ₂ | 24 mm |
| Afkoppellengte A-maat | 90 mm |
| Span-Ø D ₁ | 10 mm |
| Buiten-Ø D | 32 mm |
| Opname | HSK-A 100 kort |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Opnamenorm | DIN 69893 |
| Vorm | A |
| Inwendige koeling | ja |
| Balanceerkwaliteit G bij toerental | G 2,5 bij 25000 min ⁻¹ |
| Rondloopnauwkeurigheid | ≤ 3 µm |
| Verspaningsstrategie | HPC |
| Verspaningsstrategie | HSC |
| Balluff-chip-boring | ja |
| Koelkanaalboring | nee |
| Producttype | Hydrohouder |