

**Garant****Hydrodehnhouder performance Master Chuck, SK 40 kort, Span-ØD1: 6mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	302195 6
GTIN	4067263265474
Artikelklasse	31A

**Omschrijving****Uitvoering:**

- **Bijzonder geschikt voor zeer dynamische freestoeppassingen.**
- **Geoptimaliseerde buitencontour door FEM (Finite-elementmethode) -> robuustheid door max. stijfheid, langere gereedschapsstandtijden, groter verspaningsvolume, geschikt voor alle verspaningsstrategieën.**
- **Met RFID/Balluff-chip-boring.**
- **Axiale lengteverstelling, verstelafstand 10 mm.**
- **Gebruik van reduceerhulzen mogelijk.**
- **Temperatuurbestendig tot wel 170 °C gedurende 4 uur.**
- **Tot 10x meer spanprocessen mogelijk in vergelijking met een standaard hydrodehnhouder.**
- **Zeer laag aanhaalmoment van de spanschroef - eenvoudig te hanteren.**
- **Gepatenteerd nieuw hydrodehnsysteem - betrouwbare, duurzame premium-rondloop.**

**Toepassing:**

Universeel ontworpen voor voorfrezen en nabewerken. Voor het spannen van gereedschap met schachttolerantie h6.

**Levering:**

Inclusief sleutel met dwarsgreep voor binnenzeskantbouten.

**Accessoires:**

Aantrekbouten (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spansleutels nr. 308820 – 308835, reduceerhulzen nr. 302135 – 302187.

**Technische beschrijving**

L <sub>3</sub>	27 mm
Buiten-Ø D	42 mm
Ø D <sub>2</sub>	26 mm
Span-Ø D <sub>1</sub>	6 mm
Afkoppellengte A-maat	50 mm
Opname	SK 40 kort
Opnamenorm	ISO 7388-1
Vorm	ADB
Inwendige koeling	ja
Balanceerkwaliteit G bij toerental	G 2,5 bij 25000 min <sup>-1</sup>
Rondloopnauwkeurigheid	≤ 3 µm
Verspaningsstrategie	HPC
Verspaningsstrategie	HSC
Balluff-chip-boring	ja
Producttype	Hydrohouder