



Hoekfrees 90° MECH17, Cilinderschacht, Ø D / Zeff: 40/2mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227650 40/2
GTIN	4960664503780
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes a_e bij een gelijke snijdiepte a_p mogelijk.

Technische beschrijving

Afkoppellengte L_1	73 mm
geschikte wisselplaat	BD.. 1704
Schacht-Ø D_s h6	32 mm
Snijkant-Ø D_c	40 mm
Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	59 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Totale lengte L_{totaal}	160 mm
Effectief aantal snijkanten Z_{eff}	2
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408
Aantal wisselplaten	8
Schachtuitvoering	Cilinderschacht
Instelhoek κ	90 graden
Freestoeppassing	Hoekfreesen
Inwendige koeling	ja

Producttype

Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef

229709