

Garant GRIDLINE

KASTONDERBOUW, Voor plaatafmeting lengte×breedte: 630X630mm**Bestelgegevens**

Bestelnummer	431060 630X630
GTIN	4067263264958
Artikelklasse	41C

Omschrijving**Uitvoering:**

Robuuste gelaste constructie inclusief lagerset. Oneffenheden in de ondergrond kunnen worden gecompenseerd door hoogteverstelschroeven.

Onderzetkast, plaatstalen behuizing, afhankelijk van de afmetingen met vleugel deur (inclusief legbord) en / of lades, inclusief GARANT-sluitsysteem. Kleur romp RAL7035 lichtgrijs, fronten RAL 7016 antraciet.

Plaatsing:

Nuttige hoogte deur: 345 mm

Aantal aflegborden: 1

Aantal behuizingen met deur: 1

Aantal behuizingen met lades: 0

Opmerking:

Voor trillingsisolerende opstelelementen a.u.b. 4x nr. 086002 gr. 850 bestellen.

Technische beschrijving

Nuttige hoogte deur	345 mm
Onderbouw breedte	606 mm

Onderbouw diepte	600 mm
Belastbaarheid, verdeeld	500 kg
Onderbouw hoogte	710 mm
Hoogte onderbouw incl. lagerset	770 mm
Aantal aflegborden	1 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen	75 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar)	100 %
Nivellering	25 mm
Hoffmann geperforeerde wand, raster	9×9
Stiftcilinderslot	modulair cilinderhuis
Producttype	Onderbouw