

**Volboorhouder VARIA VX3, VX3, Span-Ø D1: 14mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	319823 14
GTIN	2050002077720
Artikelklasse	33E

Omschrijving**Uitvoering:**

VX – Dwarskrachtvrije driepuntsspanning via integrale segmentring. **Draaimomentresistentie tot 200 Nm via veelhoek.**

Voordeel:

- **Snel wisselen via slechts één klempunt, dus wisselen van gereedschap zonder gevaar voor lichamelijke letsels.**
- **Snijgereedschappen liggen vooraf ingesteld bij de machine.**
- **Korte constructie – Geringe kosten per stuk.**

Toepassing:

Voor het spannen van gereedschap met meeneemvlakken.

Opmerking:

Maximaal aanhaalmoment bij VX3 en VX4 is 5,7 Nm, bereikbaar met geschikte momentsleutel nr. 211750 gr. 5,7. Maximaal aanhaalmoment bij V5 is 10 Nm. Bij het losdraaien van de doppen niet verder dan de aanslag draaien.

Extra korte uitvoering op aanvraag. Voor het reinigen van de Varia gereedschapshouders en wisselinzetstukken raden wij de EWS Clean en reinigingsset aan.

Technische beschrijving

Span-Ø D ₁	14 mm
-----------------------	-------

Buiten-Ø D	46 mm
Afkoppellengte A-maat	28 mm
Opname	VX3
Producttype	Weldonhouder