



Meetklok, Meetbereik / behuizing-Ø: 10/58mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	431990 10/58
GTIN	4059192013837
Artikelklasse	43A

Omschrijving
Uitvoering:

Afmetingen volgens DIN EN ISO 463, uitgave juni 2006. Precisiemeetklokken met metalen behuizing, opspanschacht-Ø 8 mm h6, gehard en geslepen. Wijzerplaat door middel van buitenring draaibaar naar nulstand van de wijzer. Centrale wijzer voor 1/100 mm-aflezing, kleine wijzer van de tweede schaal voor 1-mm-aflezing.

Accessoires:

Speciale taster nr. 434900; 434910; 434915.

Technische beschrijving

Kalibratie	C1
Meetkracht	0,7 - 1,4 N
Opspanschacht-Ø h6	8 mm
Norm	DIN 878
Schaalverdeling	0,01 mm
Meetbereik	0 - 10 mm

Behuizing-Ø	58 mm
Aflezing per wijzeromwenteling	1 mm
Meetafwijking MPE (meetbereik)	15 µm
Meettechniek	Mechanisch
Verpakking	stevige box
Producttype	Meetsklok

Dienstverlening

KalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 10 mm	023000 10
DAkkS-kalibratieMeetsklok analoog 0,01 en digitaal 0,01/0,001 Maximaal meetbereik 12,5 mm	023010 12,5