



Bestelgegevens

Bestelnummer	077814 72296770
GTIN	4014586897813
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid). Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling). Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik. Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers. Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht. Krachtige multitoel voor een hoge werksnelheid (bij uitbreiding en renovatie) met meer dan 30 accessoires voor het zagen in hout en metaal, slijpen, tegels afzagen of meer.

Levering:

30-delige accessoireset, afzuiginrichting en L-BOXX. 30-delige accessoire-set bestaat uit: 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (10 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (35 mm), 2 × E-Cut Long-Life zaagbladen (65 mm), 1 × E-Cut Carbide Pro zaagblad (32 mm), 1 × HM-zaagblad (Ø 75), 1 × HM-rasp (driehoekig), 1 × spatel, 1 × schuurplaat met gaten, resp. 1 × schuurbladen met gaten (K60, K80, K120, K180).

Technische beschrijving

Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 1,7 graden
Omwentelingen	10000 - 19500 min ⁻¹

Gewicht	1,4 kg
Wattage	350 W
Gereedschapsopname	Starlock, Starlock Plus
Energievoorziening	Netvoeding
Fabrikantnummer	MM 500 PLUS TOP
Kabellengte	5 m
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Oscillerende machines