



Bestelgegevens

Bestelnummer	077824 72297264
GTIN	4014586898094
Artikelklasse	03F

Omschrijving

Uitvoering:

Toonaangevend oscillerend gereedschap in drie verschillende vermogensklassen (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) in nieuwe uitvoering met Starlock gereedschapsopname (verbeterde krachtoverbrenging voor een tot wel 35% hogere werksnelheid). Nagenoeg onbegrensde toepassingsmogelijkheden (zagen, schuren, schaven, doorslijpen, raspen) dankzij oscillerend bewegingsverloop (geringe stofontwikkeling). Traploze elektronische toerentalregeling voor optimaal gebruik. Hoogste kwaliteit en stabiliteit door metalen drijfwerk en consequente toepassing van kogel- en naaldlagers. Optimale hanteerbaarheid dankzij het ergonomische design met softgrip-voering en het geringe gewicht. Dankzij Starlock Plus gereedschapsopname hebt u toegang tot ongeveer 100 FEIN accessoires van de prestatieclassen Starlock en Starlock Plus. Multitool voor uitbreiding en renovatie met de basisuitrusting voor het zagen in hout, metalen, gipsplaat en kunststoffen.

Levering:

1 × kunststof gereedschapskoffer, 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (35 mm), 1 × E-Cut Long-Life zaagblad (65 mm), 1 × Universal E-Cut zaagblad (44 mm).

Technische beschrijving

Gewicht	1,4 kg
Fabrikantnummer	MM 300 Plus Start
Amplitude (oscillatiebeweging)	2 × 1,6 graden

Energievoorziening	Netvoeding
Wattage	250 W
Gereedschapsopname	Starlock, Starlock Plus
Omwentelingen	11000 - 20000 min ⁻¹
Kabellengte	5 m
Verpakking	Systeemkoffer (L-Boxx)
Producttype	Oscillerende machines