

# AEG

## Accu-haakse slijper zonder accu, Type: BEWS18BLPX



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077126 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411428
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Borstelloze en krachtige 18V-haakse slijper met compacte constructie.

- **Snelle verstelling van de beschermkap.**
- **Peddelschakelaar voor meer controle en veiligheid.**
- **Led-waarschuwingslamp ter bescherming tegen overbelasting.**

#### Levering:

Zonder accu en lader.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073820 en nr. 073846.

### Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	26 mm
Maximale vibratie volgens EN	5,4 m/s <sup>2</sup>
Accuspanning	18 V
Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Herstartblokkering	ja
Overbelastingsbeveiliging	ja
Aantal inbegrepen accu's	0

Maximale schijf-Ø	125 mm
Dodemansschakeling	ja
Accutype	Lithium-ion
Zachte aanloop	nee
Gewicht	2,16 kg
Fabrikantnummer	BEWS18-125BLPX2-0
Energievoorziening	Netvoeding
Maximaal toerental	8500 min <sup>-1</sup>
Kickbackstop	nee
Producttype	Haakse slijper