

# AEG

## Haakse slijper op accu, Type: BEWS18BLPX



### Bestelgegevens

Bestelnummer	077108 BEWS18BLPX
GTIN	4058546411411
Artikelklasse	07A

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Borstelloze, krachtige 18V haakse slijper in een compacte constructie.

- **Peddelschakelaar voor meer veiligheid en controle.**
- **Afstelling van de beschermkap zonder gereedschap.**

#### Levering:

**Zonder accu, zonder lader.** Inclusief kartonnen doos.

#### Opmerking:

Zie voor bijbehorende reserveaccu's en laders nr. 073820 en nr. 073846 - 073848. Zie voor startersets nr. 073841 en nr. 073844.

### Technische beschrijving

Maximale doorslijpdiepte	22 mm
Maximale schijf-Ø	115 mm
Energievoorziening	Netvoeding
Verpakking	Systeemkoffer (HD=Heavy Duty)
Gewicht	1,97 kg
Accuspanning	18 V
Toerentalbereik	8500 min <sup>-1</sup>

Geschikte accu – leverancier/accutype/spanning	AEG type AS 18 V
Aantal inbegrepen accu's	0
Accutype	Lithium-ion
Fabrikantnummer	BEWS18-115BLPX2
Herstartblokkering	ja
Maximale vibratie volgens EN	5,6 m/s <sup>2</sup>
Producttype	Haakse slijper

---

## Accessoires

Li-ion-accuSHD Accutype AS18	073846 AS18
Acculader Type BL1418	073841 BL1418