

**Garant****Lamellenslijpschijf, Ø 38 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	555917 280
GTIN	4067263290711
Artikelklasse	51E

**Omschrijving****Uitvoering:**

Assortiment met geselecteerde slijpstiften in de meest gangbare vormen en afmetingen. Schacht-Ø 3 mm. 3-laags.

**Toepassing:**

Voor het reinigen, afbramen en finishen van moeilijk toegankelijke plaatsen zoals **boringen**, **binnendraad**, **buizen** en **verdiepingen**. Met spanstift nr. 555920 gebruiken.

**Technische beschrijving**

Fijnheidsgraad	fijn
Korrelvergelijking	280
Kleur	rood
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 38 mm
Aanbevolen toerental	7500 min <sup>-1</sup>

Maximaal toerental	13000 min <sup>-1</sup>
Producttype	Lamellenslijpschijf

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V <sub>c</sub>	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	onder voorwaarden geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		