

Garant**Compacte schijf, Ø 50,8 mm, Korrelvergelijking: 280****Bestelgegevens**

Bestelnummer	554061 280
GTIN	4067263290773
Artikelklasse	51E

Omschrijving**Uitvoering:**

Met het **snelwisselsysteem** met kunststof draad (Roloc™, Combidisc® CDR) kan 'in een handomdraai' binnen zeer korte tijd veilig van slijpgereedschap worden gewisseld.

Vezelvlies met harsgebonden slijpmiddel, **geperste schijfvorm**.

Toepassing:

Voor het rationeel schuren van kleine oppervlakken, ook bij wisselende contouren.

Kostenverlaging voor uit meerdere stappen bestaande arbeidsprocessen door kortere wisseltijden.

Bijzonder geschikt voor **fijn schuren en afbramen**. Laat een **fijne finish** achter en reduceert de ruwdiepte op alle materialen.

Opmerking:

Roloc™ Bristle-Disc vindt u onder 573510 e.v.

Technische beschrijving

Korrelvergelijking	280
Hardheidsgraad	zacht
Slijpmiddel	Siliciumcarbide (SiC)

Fijnheidsgraad	fijn
Uitvoering	2 S fine
Slijpmiddelaanduiding	SiC
IJzer-, zwavel- en chloorgehalte	< 0,1 %
Productnaamattribuut	Ø 50,8 mm
Maximaal toerental	22000 min ⁻¹
Producttype	Compacte schijf

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V _c	ISO-code
Alu Mg	geschikt		
Staal < 900 N/mm ²	geschikt		
Staal < 1400 N/mm ²	geschikt		
Staal < 55 HRC	geschikt		
Staal < 60 HRC	geschikt		
Staal < 67 HRC	geschikt		
RVS	geschikt		
Ti	geschikt		
GG(G)	geschikt		
CuZn	geschikt		
Kunststof, GFK	geschikt		
Hout	geschikt		
Steen	onder voorwaarden geschikt		
Lakken	geschikt		
Uni	geschikt		
nat maximaal	onder voorwaarden geschikt		
droog	geschikt		

