

**EFFBE****Precisie-stelvoet KE, Maximale belastbaarheid: 2600kg****Bestelgegevens**

Bestelnummer	086001 2600
GTIN	2050002075207
Artikelklasse	08Y

**Omschrijving****Uitvoering:**

Stelvoet met stabiel niveau, voorzien van **antisliplaag**; het verstellen gebeurt met behulp van een wig via een stelschroef met fijne draad aan de zijkant.

Antivibratiesystemen voor machines. De ontkoppeling van trillingsgevoelige machines en installatiedelen verbetert de proceszekerheid en -nauwkeurigheid. De toegepaste elastomeren dempen contactgeluid, trillingen en schokken en garanderen een optimaal arbeidsresultaat bij gereduceerde geluidsbelasting. Alle delen zijn zonder moeite te monteren en te nivelleren.

**Toepassing:**

Voor machines zonder bevestigingsmogelijkheid of voor machines waarbij een bijzonder starre opstelling noodzakelijk is.

**Opmerking:**

Doorschroefbare stelvoeten zijn op aanvraag leverbaar.

Machine-opstelelementen vindt in onze online-shop onder nr. 086002 – nr. 086006. Voor hogere belastingen en speciale toepassingen zijn andere elementen op aanvraag leverbaar.

**Technische beschrijving**

Breedte B	115 mm
Hoogte H	40 mm
Maximaal nivelleerbereik (nivellering Ni)	±4 mm
Laag H <sub>B</sub>	5 mm

Lengte A	115 mm
Producttype	Antivibratie opstelement