



Steeksleutel/ringratelsleutel omschakelbaar, 15° gebogen, Sleutelwijdte: 19mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	614853 19
GTIN	4018754239245
Artikelklasse	63A

Omschrijving

Uitvoering:

Matrijsgesmeed. De geïntegreerde ratel met 72 tanden maakt een werkhoek van slechts 5° mogelijk – voor efficiënt werken, ook in zeer krappe ruimtes.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchromd.

Opmerking:

OPGELET!

Voor dit product is er ook een alternatief van GARANT!

Aanbevolen productnummer: 614820

Technische beschrijving

Bekbreedte b	39 mm
Ring-Ø D	34 mm
Bekhoogte h ₁	8,7 mm
Ringhoogte h ₂	11,5 mm
Sleutellengte L	252 mm
Aantal tanden	72
Nadraaihoek	5 graden
Productieproces	matrijsgesmeed
Materiaal	Chrome-Alloy-Steel
Oppervlak	verchromd

Eindaanslag bezijde	nee
Klemfunctie bezijde	nee
met draaibare kop	nee
Ratel, omschakelbaar	ja
Producttype	Schroefsleutels