


BDGT 170408 FR-JA, GW25, Type: ALU

Bestelgegevens

Bestelnummer	227527 ALU
GTIN	4960664457885
Artikelklasse	25A

Omschrijving
Opmerking:

Toepassingsrichtwaarden voor $a_e = 0,3 \times D$.

Exact 90° tot $a_p = 9$ mm.

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding f_z per tand: 0,05 – 0,33 mm

Technische beschrijving

Type	ALU
Voeding f_z per tand	0,05 – 0,33 mm
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	BDGT 170408 FR-JA
Soort	GW25
Snijmateriaal	HM
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	V_c	ISO-code
Alu kunststoffen	geschikt	700 m/min	N
Aluminium (kortspanend)	geschikt	500 m/min	N
Aluminium > 10% Si	geschikt	250 m/min	N
nat maximaal	beperkt geschikt		
nat minimaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		
Lucht	geschikt		