



Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, EU-schoenmaat: 39



Bestelgegevens

Bestelnummer	092921 39
GTIN	8713197371533
Artikelklasse	09D

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De **perfecte pasvorm** voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.**
- **Zwarte binnenvoering.**
- **ESD-uitrusting.**

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S5

Materiaal teenbeschermkap: Staal

Doorloopzekerheid: Staal

Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpak	Staal
Kleur	geel
EU-schoenmaat	39
Veiligheidsklasse	S5
Geslacht	Heren
Doorloopzekerheid	Staal
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Rubberlaarzen