



Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, EU-schoenmaat: 47



Bestelgegevens

Bestelnummer	092921 47
GTIN	8713197371618
Artikelklasse	09D

Omschrijving

Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De **perfecte pasvorm** voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.**
- **Zwarte binnenvoering.**
- **ESD-uitrusting.**

Toepassing:

Industrie

Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

Technische beschrijving

Geslacht	Heren
----------	-------

EU-schoenmaat	47
Veiligheidsklasse	S5
Materiaal teenbeschermkap	Staal
Kleur	geel
Doorloopzekerheid	Staal
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Rubberlaarzen