



## Veiligheidslaars geel DUNLOP JobGUARD FULL SAFETY ESD, S5, EU-schoenmaat: 41



### Bestelgegevens

Bestelnummer	092921 41
GTIN	8713197371557
Artikelklasse	09D

### Omschrijving

#### Uitvoering:

Veiligheidslaarzen JobGUARD FULL SAFETY voor uitdagende werkzaamheden. Uitstekende grip met oliebestendige buitenzool. De **perfecte pasvorm** voorkomt slippen van de hiel en vermoeidheid van de voet voor veel draagcomfort.

- **Acifort®-bovenmateriaal.**
- **Acifort®-loopzool, zwart.**
- **Dunlop Acifort® Comfort inlegzool.**
- **Zwarte binnenvoering.**
- **ESD-uitrusting.**

#### Toepassing:

Industrie

#### Norm:

EN ISO 20345:2011 S5 SRC

elektrostatische eigenschap: EGB/ESD

Veiligheidsklasse: S5

Materiaal teenbeschermkap: Staal

Doorloopzekerheid: Staal

## Technische beschrijving

Materiaal teenbeschermpak	Staal
EU-schoenmaat	41
Geslacht	Heren
Veiligheidsklasse	S5
Doorloopzekerheid	Staal
Kleur	geel
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Rubberlaarzen