

**Pendeloplegvlak vlak, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M3****Bestelgegevens**

Bestelnummer	370062 M3
GTIN	4059245309542
Artikelklasse	37K

Omschrijving**Uitvoering:**

- **Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.**
- **Kogel geborgd tegen verdraaien.**

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Lengte 1	13 mm
maximale belastbaarheid (statisch)	8 kN
Kraaglengte L ₂	5 mm
Buiten-Ø D	9 mm

Schroefdraad M	M3
Producttype	Pendeloplegvlak