




Pendeloplegvlak geribbeld, buitendraad, terugzwenkend, Schroefdraad M: M5



Bestelgegevens

Bestelnummer	370063 M5
GTIN	4059245309610
Artikelklasse	37K

Omschrijving

Uitvoering:

- Lichaam van temperstaal en gefosfateerd.
- Kogel geborgd tegen verdraaien.

Zelfstandig terugzetten naar uitgangspositie.

Met buitendraad.

Toepassing:

Dienen als aanslag, oplegvlak en drukstuk in de apparatenbouw.

Opmerking:

Kunnen met zwenkspanner nr. 370085 – 370086 of spanhaak nr. 370073 en 370074 worden gecombineerd.

Technische beschrijving

Kraaglengte L ₂	8 mm
Schroefdraad M	M5
maximale belastbaarheid (statisch)	32 kN

Buiten-Ø D	18 mm
Lengte 1	25 mm
Producttype	Pendelopleglak