


KOMET MicroKom® hi.flex precisie-kotterset, Spindelbereik-Ø: 6-125mm

Bestelgegevens

Bestelnummer	238380 6-125
GTIN	
Artikelklasse	240

Omschrijving
Uitvoering:

- **Instelnaauwkeurigheid 0,01 mm per maatstreepje. Verstelnaauwkeurigheid 0,002 mm Ø via nonius bij verstelling van maximaal 5 mm radiaal.**
- **In 0-stand gebalanceerd.**

Levering:

1 Precisie-kotterkop: Nr. 238391 ABS50® Ø 6 – 125 mm
 resp. 1 plaathouder: KOMET-nr. 62863 04400 Ø 25 – 44 mm
 KOMET-nr. 62863 12500 Ø 44 – 125 mm
 1 Brug: KOMET-nr. 62860 12500 Ø 90 – 125 mm
 1 Kerfvertandingselement: KOMET-nr. 62861 06300 Ø 25 – 63 mm
 1 Sleutel voor binnenzeskantbouten: KOMET-Nr. 62862 09300
 resp. 1 boorstang: KOMET-nr. 62850 00600 Ø 6 – 10 mm
 KOMET-nr. 62850 01000 Ø 10 – 14 mm
 KOMET-nr. 62850 01400 Ø 14 – 18 mm
 KOMET-nr. 62850 01800 Ø 18 – 22 mm
 KOMET-nr. 62850 02200 Ø 22 – 26 mm
 resp. 4 wisselplaten: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-nr. 62601 90206
 TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-nr. 62601 70409
 2 Wisselplaten: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-nr. 62600 00102
 5 Cilinderkopbouten: KOMET nr. 62950 00000 - M5 × 16 mm
 Resp. 1 sleutel voor binnenzeskantbouten: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4

Technische beschrijving

Spindelbereik-Ø	6 - 125 mm
Schacht	ABS
Inwendige koeling	ja
Producttype	Spindelgereedschap

Accessoires

KOMET MicroKom® hi.flex precisie-kotterkop Spindelbereik-Ø 6-125 mm	238391 6-125
--	--------------