



Veiligheidsjack voor lassers, Uniseks-maat: M



Bestelgegevens

Bestelnummer	091435 M
GTIN	4067263449737
Artikelklasse	02W

Omschrijving

Uitvoering:

Hitte- en vlambestendige kleding van duurzaam en soepel rondsplitleder in combinatie met moeilijk ontvlambaar weefsel. Stroomgeïsoleerde drukknopen en vuurvaste klittenbandsluitingen. De kleding beschermt tegen vlammen, spatten gesmolten materiaal en stralingswarmte bij het lassen, slijpen of branden.

Veiligheidsjack met staande kraag ter bescherming tegen lasspetters.

- **Dubbele lederen versterking op de drukknopsluiting aan de voorkant.**
- **Ruime lederen binnenzak.**
- **Nek- en schoudervoering van vlamvertragend katoen.**

Norm:

EN ISO 11611:2015 Klasse 2 A1 + A2

Technische beschrijving

Geslacht	Unisex
Uniseks-maat	M
Materiaalsamenstelling	100% leer

Gegevensblad

Materiaalgewicht / weefseldichtheid	1200 g/m ²
Norm	DIN EN ISO 11611 bescherming bij het lassen
Producttype	Veiligheidsjack voor lassers