

**Garant****SOMT 120508 PDER, CU7530, Type: ST500****Bestelgegevens**

Bestelnummer	214864 ST500
GTIN	4045197610652
Artikelklasse	21A

**Omschrijving****Uitvoering:**

Versterkte plaatdikte voor zeer hoge verspaningseisen. Bescherming tegen slijtage door uiterst moderne coating.

Cermet.

**Opmerking:**

Toepassingsrichtwaarden voor  $a_e = 0,3 \times D$ .

Hoekradius: 0,8 mm

Voeding  $f_z$  per tand: 0,2 mm

**Technische beschrijving**

Voeding $f_z$ per tand	0,2 mm
Type	ST500
Hoekradius	0,8 mm
ISO-code wisselplaat	SOMT 120508 PDER
Soort	CU7530

Snijmateriaal	Cermet
Aantal wisselingen/snijkanten	4
Producttype	Wisselplaat voor het frezen

## Gebruikersgegevens

	Geschiktheid	$V_c$	ISO-code
Staal < 500 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	270 m/min	P
Staal < 750 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	260 m/min	P
Staal < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	210 m/min	P
RVS < 900 N/mm <sup>2</sup>	geschikt	100 m/min	M
nat maximaal	beperkt geschikt		
droog	geschikt		