



Perslucht-slagschroefmachine Twin Turbo, Type: 9013TT



Bestelgegevens

Bestelnummer	079193 9013TT
GTIN	4000896227143
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk. Lange standtijd en hoge efficiëntie in industriële en automotive-toepassingen. **Verwijderbare polsriem, 360° verstelbaar. Twin Turbo-technologie.** Maximaal losdraaimoment 4100 Nm.

Technische beschrijving

Draadaansluiting	NPT
maximaal draaimoment	2170 Nm
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M20
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
Persluchtaansluiting	3/8 inch
Maximaal toerental	5200 min ⁻¹
Maximale luchtbehoefte	243,5 l/min

Gewicht	4,5 kg
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	13 mm
Geluidsproductie	99,5 dB(A)
Lengte	184 mm
Maximale vibratie volgens EN	10,69 m/s ²
Producttype	Schroefmachine