



Perslucht-slagschroefmachine Korte uitvoering, Type: 9012M-1



Bestelgegevens

Bestelnummer	079191 9012M-1
GTIN	4000896218356
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Ultracompacte slagschroefmachine met Jumbo hamerslagwerk, omzetting met één hand **en in drie niveaus rechtsom draaien**. Maximaal losdraaimoment 1200 Nm.

Technische beschrijving

Draadaansluiting	NPT
Gewicht	1,27 kg
Lengte	80 mm
Maximale luchtbehoefte	127,4 l/min
Maximale vibratie volgens EN	13,49 m/s ²
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm

Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M20
Persluchtaansluiting	1/4 inch
maximaal draaimoment	678 Nm
Geluidsproductie	92,2 dB(A)
Maximaal toerental	8800 min ⁻¹
Producttype	Schroefmachine