

**Perslucht-slagschroefmachine, Type: 9013M****Bestelgegevens**

Bestelnummer	079192 9013M
GTIN	4000896212347
Artikelklasse	03R

Omschrijving**Uitvoering:**

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk. Maximaal losdraaimoment 1890 Nm.

Technische beschrijving

Lengte	188 mm
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant
Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Maximale vibratie volgens EN	7,47 m/s ²
Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M32
Geluidsproductie	104 dB(A)
Draadaansluiting	NPT
Maximale luchtbehoefte	153 l/min

Persluchtaansluiting	3/8 inch
Maximaal toerental	7300 min ⁻¹
Gewicht	2,1 kg
Gereedschapsopname afmeting	3/4 inch
maximaal draaimoment	1085 Nm
Producttype	Schroefmachine