



Perslucht-slagschroefmachine Twin Turbo, Type: 9012TT



Bestelgegevens

Bestelnummer	079193 9012TT
GTIN	4000896226924
Artikelklasse	03R

Omschrijving

Uitvoering:

Slagschroefmachine met hoogwaardig dubbelhamerslagwerk. **Twin Turbo-technologie.**
Maximaal losdraaimoment 2200 Nm.

Technische beschrijving

Aanbevolen slangafmeting (inwendige Ø)	10 mm
Gereedschapsopname afmeting	1/2 inch
maximaal draaimoment	1356 Nm
Lengte	128 mm
Geluidsproductie	99,7 dB(A)
Maximale luchtbehoefte	147,2 l/min
Maximaal toerental	8300 min ⁻¹
Gereedschapsopname aandrijfprofiel	Vierkant

Maximale schroef-Ø (8.8-12.9)	M20
Gewicht	1,6 kg
Persluchtaansluiting	1/4 inch
Draadaansluiting	NPT
Maximale vibratie volgens EN	8,69 m/s ²
Producttype	Schroefmachine