



Hoekfrees 90° MEC17, Cilinderschacht, Ø D / aantal snijkanten Z: 32/3mm



Bestelgegevens

Bestelnummer	227500 32/3
GTIN	4960664396191
Artikelklasse	250

Omschrijving

Uitvoering:

Lange snijkanten maken zeer grote snijdieptes mogelijk. Gering aantal snijkanten.

Technische beschrijving

geschikte wisselplaat	BDMT 170408
Schacht-Ø D _s h6	32 mm
Maximale snijdiepte a _{p max}	15,7 mm
Totale lengte L _{totaal}	130 mm
Snijkant-Ø D _c	32 mm
Afkoppellengte L ₁	40 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Aantal snijkanten Z	3
Ramplinglengte L voor α _{max}	23,6 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{max}	62 mm
Helicoïdaal frezen Ø D _{min}	57 mm
Ramplinghoek α _{max}	0,61 graden
Ø D ₃	25 mm
Schachtuitvoering	Cilinderschacht

Instelhoek κ	90 graden
Freestoepping	Ramping
Freestoepping	Circulair frezen
Freestoepping	Hoekfrezen
Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------