

**Garant**

**GARANT Softcut® HSI smalle steek, met boring, Ø D / Aantal snijkanten Z:  
80/8mm**

**Bestelgegevens**

Bestelnummer	214857 80/8
GTIN	4045197553478
Artikelklasse	210

**Omschrijving****Uitvoering:**

Geluidsarm frezen dankzij individuele gereedschapsgeometrie. Uiterst stabiele plaatuitvoering voor optimale voedingen. Wisselplaatfixatie via speciale, voor afbreken zeer ongevoelige schroef.

**Toepassing:**

Voor uitstekende oppervlaktekwaliteiten. Braamvrij frezen.

**Opmerking:**

GARANT momentschroevendraaier TQ nr. **211750 maat 3,0** met steel nr. **674252 maat 15IP** gebruiken.

Bij  $a_e > 0,5 \times D$   $a_{p,max}$  tot 6 mm reduceren.

**voor exacte 90°-hoeken  $a_p = 8$  mm kiezen.**

Om alle **4 snijkanten** te kunnen gebruiken, moet de wisselplaat **altijd in de aangegeven richting (linksom) worden gedraaid.**

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	SO.. 1205..
-----------------------	-------------

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	10 mm
Snijkant-Ø $D_c$	80 mm
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	50 mm
Opnameboring-Ø	27 mm
Wisselplaatschroevenset	219833 (15IP; 3,0 Nm)
Aantal snijkanten $Z$	8
Serie	Softcut®
Schachtuitvoering	met boring
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfrezen
Verdeling van de snijkanten	ongelijk
Inwendige koeling	ja
Gereedschapswissel	PowerCard
Producttype	Hoekfrezen

## Accessoires

Momentschroevendraaier, met vaste instelling Ingesteld draaimoment 3,0 Nm	211750 3,0
PrecisionBit voor Torx Plus®, 1/4 inch E 6,3 Torx Plus®-profiel 5IP	674252 5IP
Wisselplaatschroevenset10-delig	219833