

**Garant****GARANT Master eco klemdraaihouder, links, Schacht- / plaatafmeting: 25/15mm****Bestelgegevens**

Bestelnummer	250629 25/15
GTIN	4067263476955
Artikelklasse	21U

**Omschrijving****Uitvoering:**

Zeer efficiënte koeling direct bij de snijkant en extra koeling van de vrije oppervlakken.

**Opmerking:**

Koelmiddeloverdracht via sleufgat aan de onderkant van de schacht in combinatie met GARANT Master eco-systeemopname nr. 319006 – 319136 resp. nr. 317900 bij schachtlengte < 125 mm. Optionele aansluitmogelijkheid via slangverbinding (G 1/8 inch) nr. 269207 en 269208.

**Technische beschrijving**

geschikte wisselplaat	DN.. 1506..
Koplengte L <sub>1</sub>	40 mm
Schroef voor onderlegplaat	259027 8
Schachtgrootte	25 mm
Klemstuk, schroef, veer	259036 24
Serie	Master Eco
Plaatafmeting	15 mm
ISO-code houder	DDJNR/L 2525M15
Functiebreedte L <sub>4</sub>	32 mm
Onderlegplaat	259031 50

Totale lengte L	150 mm
Norm	Fabrieksnorm
Inzetsoort	links
Inwendige koeling	ja
Instelhoek $\kappa$	93 graden
Toepassing	Langsdraaien buiten
Toepassing	Vlakdraaien
Producttype	Klemdraaihouder

---

## Accessoires

Onderlegplaat Type 50	259031 50
Schroef voor onderlegplaat Type 8	259027 8