

Garant**ESD-tafelwagen T5, Type: T54****Bestelgegevens**

Bestelnummer	971930 T54
GTIN	4067263515609
Artikelklasse	9GD

Omschrijving**Uitvoering:**

Tafelwagen ESD geleidend met **2 laadvlakken**. Gelaste staalconstructie, platform gemaakt van volumegeleidende spaanplaat met lichtgrijs, ESD-geleidend oppervlak. ESD-geleidende Haptoprene®-greep met schokbestendig polypropyleen. **Elektrisch geleidende wielen:** 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend TPE-loopvlak, naven met rollagers, met wielnaafbescherming.

Toepassing:

Geschikt voor gebruik in EPA met geleidende vloerbedekking. De aarding gebeurt via de wielen, een aparte aardingsaansluiting is niet nodig. Alle kunststof delen zijn geleidend uitgevoerd ter voorkoming van opladingen van het oppervlak.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Wiel-Ø	125 mm
Diepte	509 mm
Gewicht	34 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Aantal bokwiel en zonder vastzetter	2
Laadvlakhoogte boven	850 mm
Materiaal wiel	TPE
Laadvlakdiepte	500 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
Laadvlakhoogte onder	195 mm
Belastbaarheid laadvlak boven	80 kg
Laadvlakbreedte	850 mm
Hoogte	1020 mm
Breedte	980 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Tafelwagen