

Garant**ESD-platformwagen T3, Type: T32****Bestelgegevens**

Bestelnummer	971920 T32
GTIN	4067263476993
Artikelklasse	9GD

Omschrijving**Uitvoering:**

Platformwagen ESD-geleidend met **1 laadvlak**. Gelaste staalconstructie, platform gemaakt van volumegeleidende spaanplaat met lichtgrijs, ESD-geleidend oppervlak. ESD-geleidende Haptoprene®-greep met schokbestendig polypropyleen. **Elektrisch geleidende wielen:** 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend TPE-loopvlak, naven met rollagers, met wielnaafbescherming.

Toepassing:

Geschikt voor gebruik in EPA met geleidende vloerbedekking. De aarding gebeurt via de wielen, een aparte aardingsaansluiting is niet nodig. Alle kunststof delen zijn geleidend uitgevoerd ter voorkoming van opladingen van het oppervlak.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating**.

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Laadvlakdiepte	500 mm
Hoogte	915 mm
Gewicht	20 kg
Materiaal wiel	TPE
Laadvlakhoogte	195 mm
Wiel-Ø	125 mm
Breedte	970 mm
Diepte	509 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Belastbaarheid	250 kg
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Laadvlakbreedte	850 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Platformwagen