

Garant**ESD-euronorm-bakkenwagen, Type: TNB1****Bestelgegevens**

Bestelnummer	971950 TNB1
GTIN	4067263515616
Artikelklasse	9GD

Omschrijving**Uitvoering:**

ESD-geleidende euronorm-bakkenwagen. Gelaste staalconstructie. ESD-geleidende Haptoprene®-greep met schokbestendig polypropyleen. **Elektrisch geleidende wielen:** 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend TPE-loopvlak, navens met rollagers, met wielnaafbescherming. Geschikte euronorm-bakken nr. 972350 gr. ENB15 - ENB80.

Toepassing:

Geschikt voor gebruik in EPA met geleidende vloerbedekking. De aarding gebeurt via de wielen, een aparte aardingsaansluiting is niet nodig. Alle kunststof delen zijn geleidend uitgevoerd ter voorkoming van opladingen van het oppervlak.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage.

Technische beschrijving

Hoogte	910 mm
Gewicht	9,6 kg
Wiel-Ø	125 mm
Diepte	400 mm
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Breedte	790 mm
Materiaal wiel	TPE
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Hoogte oplegframe	180 mm
Maximale belastbaarheid	250 kg
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Producttype	Platformwagen (duwstang)