

Garant**ESD-euronorm-bakkenwagen, Type: TE37****Bestelgegevens**

Bestelnummer	971970 TE37
GTIN	4067263515623
Artikelklasse	9GD

Omschrijving**Uitvoering:**

ESD-geleidende euronorm-bakkenwagen in stabiele staalconstructie. Platforms gemaakt van plaatstaal met rand, verstelbaar in een raster van 280 mm. Plateaus variabel inschroefbaar en verstelbaar in een hoek van 15° en 30° voor beter uitnemen. Onderste plateau vast met frame verbonden, kan niet schuin worden geplaatst. ESD-geleidende Haptoprene®-greep met schokbestendig polypropyleen. **Elektrisch geleidende wielen:** 2 bok- en 2 zwenkwielen (met vastzetter) met niet-strepend TPE-loopvlak, naven met rollagers, met wielnaafbescherming.

Toepassing:

Geschikt voor gebruik in EPA met geleidende vloerbedekking. De aarding gebeurt via de wielen, een aparte aardingsaansluiting is niet nodig. Alle kunststof delen zijn geleidend uitgevoerd ter voorkoming van opladingen van het oppervlak.

Norm:

DIN EN 61340-5-1

Kleur:

Lichtgrijs overeenkomstig RAL 7035, **ESD-poedercoating.**

Opmerking:

Om logistieke redenen vindt de levering in losse delen plaats. Aflevering zonder montage. Geschikte euronorm-bak vindt u onder nr. 972350.

Technische beschrijving

Hoogte	1735 mm
Diepte	670 mm
Wiel-Ø	125 mm
Belastbaarheid per plateau	50 kg
Maximale belastbaarheid	250 kg
Laadvlakdiepte	610 mm
Aantal bokwielen zonder vastzetter	2
Breedte	1300 mm
Gewicht	85 kg
Kanteling verstelbaar	15 graden
Kanteling verstelbaar	30 graden
Materiaal wielen	TPE
Laadvlakbreedte	1240 mm
elektrostatische eigenschap	EGB/ESD
Aantal zwenkwielen met vergrendeling	2
Hoogteverstelling in raster	280 mm
Producttype	Materiaalwagen