

## HEDI

### Kabelhaspel, kunststof, voor F, B, PL en CZ, Type: 40N



#### Bestelgegevens

Bestelnummer	081127 40N
GTIN	4003644009350
Artikelklasse	08B

#### Omschrijving

##### Uitvoering:

Hedi® kabelhaspels staan voor kwaliteit 'Made in Germany' en lange levensduur. Speciaal ontworpen haspels zorgen voor een geoptimaliseerde kabelgeleiding. De geïntegreerde rotatiestopschakelaar voorkomt onbedoeld roteren van de haspel. Alle kabelhaspels zijn voorzien van thermische veiligheidsschakelaars.

Met contactdozen voor de **landen F, B, PL en CZ**. Met zelfsluitende deksels. Voor **voortdurend** gebruik buitenshuis. Voldoet aan DGUV I 203-005 (voorheen BGI 600).

##### Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing < 12$  mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

IP44: Er is bescherming tegen spatwater uit alle richtingen en bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met  $\varnothing > 1$  mm, maar gereedschap en draden moeten op afstand worden gehouden.

IP-klasse: IP 44

slagvast en spatwaterdicht: Categorie 2 (K2) volgens BGI

Nominaal vermogen afgerold: 3500 (16 A) W

Kabelklasse: H07RN-F

Kabelopbouw: 3G1,5

Materiaal kabel: Neopreen

Kabellengte: 40 m

Aantal contactdozen: 3

## Technische beschrijving

Type	40N
Nominaal vermogen afgerold	3500 (16 A) W
Netspanning	250 V
Materiaal kabel	Neopreen
Kabelopbouw	3G1,5
Kabellengte	40 m
Kabelklasse	H07RN-F
IP-klasse	IP 44
slagvast en spatwaterdicht	Categorie 2 (K2) volgens BGI
Materiaal behuizing	kunststof
Aantal contactdozen	3
Energievoorziening	Netvoeding
Diagnosesysteem aanwezig	ja
Producttype	Kabelhaspel