



## Hoekfrees 90° MECH17, Weldonschacht, Ø D / Zeff: 50/4mm



### Bestelgegevens

Bestelnummer	227653 50/4
GTIN	4960664526383
Artikelklasse	250

### Omschrijving

#### Uitvoering:

gegroefde wisselplaten voor gereduceerde snijkrachten en vibraties. Naar verhouding zijn grotere ingrijpingsbreedtes  $a_e$  bij een gelijke snijdiepte  $a_p$  mogelijk.

### Technische beschrijving

Maximale snijdiepte $a_{p \max}$	74 mm
Schacht-Ø $D_s$ h6	40 mm
Wisselplaatschroef	229709 (T15; 3,5 Nm)
Snijkant-Ø $D_c$	50 mm
ISO-code wisselplaat	BDMT 170408
Effectief aantal snijkanten $Z_{\text{eff}}$	4
geschikte wisselplaat	BD.. 1704
Totale lengte $L_{\text{totaal}}$	161 mm
Afkoppellengte $L_1$	88 mm
Aantal wisselplaten	20
Schachtuitvoering	Weldonschacht
Instelhoek $\kappa$	90 graden
Freestoepping	Hoekfreesen

Inwendige koeling	ja
Producttype	Hoekfrezen

---

## Accessoires

Spanschroef	229709
-------------	--------